Adatlap

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz
Rendelési szám	1900021000
Típus	SCREWTY-M12 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436828
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	265 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	1.7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.5 Nm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: • Nyomatékcsavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet • Cserélhető penge 1/4 hüvelyk • M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		