Adatlap

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék 19,8 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M12 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,8-1,2 Nm.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence szerszám adapter M12-es csatlakozókhoz
Rendelési szám	1900120000
Típus	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag zsák

Adatlap

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	17.8 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M12	Méret	19.8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		