

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



除了重载接插件，RockStar® 还包含相应的附件，确保有效、可行和安全的系统布线，例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件

通用订货数据

版本	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
订货号	2710590000
类型	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
数量	640 items

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

宽度	3.1 mm	宽度 (英寸)	0.122 inch
净重	0.17 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	适用于 ModuPlug MHE 4X 模块	基础材料	PA 66, POM
----	------------------------	------	------------

通用数据

打印方向	水平	类型	适用于 ModuPlug MHE 4X 模块
宽度	3.1 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-2, HB
最大工作温度	125 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	基础材料	PA 66, POM
打印标志	空白	适用的打印机	MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHE 4X FP	版本
订货号	2636060000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 4X MP	版本
订货号	2636070000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插头, 所需插槽数: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692815	
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 4X2 FP	版本
订货号	2636080000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 4X2 MP	版本
订货号	2636090000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插头, 所需插槽数: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692839	
数量	1 ST	