


**HDC MFGS 6B BA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**简便**

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | Frame                      |
| 订货号        | <a href="#">2736900000</a> |
| 类型         | HDC MFGS 6B BA             |
| GTIN (EAN) | 4050118822267              |
| 数量         | 1 items                    |

## HDC MFGS 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 34.4 mm | 深度 (英寸) | 1.3543 inch |
| 宽度 | 51 mm   | 宽度 (英寸) | 2.0079 inch |
| 净重 | 52.8 g  |         |             |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f |

## 安全接地数据

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 最大PE连接拧紧力矩 | 1.3 Nm | 最小PE连接拧紧力矩 | 1.2 Nm |
|------------|--------|------------|--------|

## 通用数据

|       |     |      |          |
|-------|-----|------|----------|
| 安装尺寸  | 3   | 插拔次数 | ≥ 500    |
| 基础材料  | 锌压铸 | 系列   | ModuPlug |
| 导引脚型号 | 短   | 槽口数  | 2        |

## 重要注意事项


产品信息 PE 连接不再适用于带导销的版本。

## 分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

图纸

图纸



图纸



安装开孔

