Data sheet

HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetővel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 6.4 - 12.7 mm, 12.7 x 20.9 mm, fehér
Rendelési szám	2526330000
Típus	HS-HF 6.4-12.7/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537482
Qty.	2000 Darab

HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	12.7 mm	Magasság (coll)	0.5 inch
Szélesség	20.9 mm	Szélesség (coll)	0.8228 inch
Nettó tömeg	0.42 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…105 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	20.9 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliolefin	Nyomtatott karakterek	nélkül
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…105 °C
Szám tekercsenként	2000		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	12.7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6.4 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	6.4 - 12.7 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	6 - 35 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tintaszalagok

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS-HF 6.4-12.7/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	