


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	模块, 48 V, 1.5 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
订货号	2748540000
类型	HDC MCOAX 4 MC
GTIN (EAN)	4050118890754
数量	5 items

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E92202

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	32.6 mm	高度 (英寸)	1.2835 inch
宽度	34.2 mm	宽度 (英寸)	1.3465 inch
净重	5.63 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	4	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	≥10 GΩ	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	48 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	1.5 A
所需插槽数	1		

安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	额定连接下的裸线长度	2.5 mm
联接类型	冷压联接	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²

分类



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

COAX压接接头




压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

类型	HDC C COAX 50 M	版本
订货号	2748670000	插针式, 金的, 0.14 - 0 mm²
GTIN (EAN)	4050118890662	
数量	10 ST	
类型	HDC C COAX 75 M	版本
订货号	2748690000	插针式, 金的
GTIN (EAN)	4050118890648	
数量	10 ST	

标准型



通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	

HDC MCOAX 4 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B DA	版本	
订货号	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGS 24B AF	版本	
订货号	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
数量	1 ST		


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		

带短导销



HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B AD	版本	
订货号	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
数量	1 ST		


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2736890000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGL 24B FA	版本	
订货号	2736960000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGL 10B AC	版本	
订货号	2736910000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
数量	1 ST		


HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本	
订货号	2737030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGL 10B CA	版本	
订货号	2737000000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
数量	1 ST		

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGL 10B CA	版本	
订货号	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
数量	1 ST		

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

附件

www.weidmueller.com

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		

HDC MCOAX 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

电气模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MCOAX 4 FC	版本
订货号	2748550000	模块, 48 V, 1.5 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890747	
数量	5 ST	