数据信息页

HDC C COAX 75 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

| 版本 | 插座, 金的 | | |
|------------|-------------------|--|--|
| 订货号 | <u>2748680000</u> | | |
| 类型 | HDC C COAX 75 F | | |
| GTIN (EAN) | 4050118890655 | | |
| 数量 | 10 items | | |

HDC C COAX 75 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| 认证 | CE | | | |
| ROHS | | | | |
| 7 14-4-0 | - 7 | | | |
| 尺寸和重量 | | | | |
| | | | | |
| 长度 | 23 mm | 长度 (英寸) | 0.9055 inch | |
| 重 | 2.11 g | | | |
| 温度 | | | | |
| <u>шу</u> | | | | |
| 温度限值 | -55 °C 135 °C | | | |
| | 55 555 6 | | | |
| 不保产品合规 | | | | |
| | | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,有例外 | | | |
| RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c | | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | | |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 | | | |
| 通用参数 | | | | |
| | | | | |
| 插针直径 Ø | 4.8 mm | 联接类型 | 焊接联接 | |
| | COAX | | 金制 | |
| 長面处理 | 金的 | 插拔次数 | ≥ 500 | |
| 민 号 | 插座 | 基础材料 | 铜合金 | |
| | 车削的 | | | |
| | | | <u>'</u> | |
| /J 文 | | | <u>'</u> | |
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 | |
| TIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 | |
| TIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | |
| CLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | |
| CLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 | |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | LCLASS 14.0 | 27-44-02-04 | |
| LULMOO TO.U | ∠ / -44- U∠-U4 | | | |

目录日期/图纸 2

数据信息页

HDC C COAX 75 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

电气模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案, 能够节省大量 的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型 HDC MCOAX 4 FC 订货号 <u>2748550000</u>

4050118890747

数量 5 ST

GTIN (EAN)

版本

模块, 48 V, 1.5 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1

CTX / HTG / HTX



1 ST

用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

数量

类型 HTX 188 版本 订货号 <u>9011990000</u> 压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接 GTIN (EAN) 4008190026066

编制日期 14.11.2025 06:44:10 MEZ

目录日期/图纸 3