Adatlap

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 10mm², Ovális sajtolás
Rendelési szám	2577940000
Típus	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Qty.	1 Darab

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	25 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	10
Krimpelési szélesség mm-ben	7		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás	
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	10 mm²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	8
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	8	Krimpelési tartomány, max.	10 mm²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpelhető kábelsaruk

Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó
- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1492470000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302233	
Qty.	50 ST	
Típus	KQI-M10/-16	Változat
Rendelési szám	1492510000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,16 mm²,16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302288	
Qty.	50 ST	
Típus	KQI-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1492430000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302349	
Qty.	50 ST	
Típus	KQI-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1492440000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302356	
Qty.	50 ST	
Típus	KQI-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1492450000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302226	
Qty.	50 ST	

Villás kábelsaruk

Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozóvagy PC/PA
- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	KQIG-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1491330000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301335	
Qty.	50 ST	
Típus	KQIG-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1491340000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301304	
Qty.	50 ST	

Csapos kábelsaruk

Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozóvagy PC/PA
- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	KSI/-10	Változat
Rendelési szám	1491430000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301403	
Qty.	50 ST	