Adatlap

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.
A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil.
A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Érintkező
Rendelési szám	2664850000
Típus	SAI-M12-KSC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755220
Qty.	100 Darab

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.2 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	1	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás keresztmetszete	AWG 20 - AWG 22	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Érintkező anyaga	Rézötvözet	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.52 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.33 mm²	Névleges áram	7 A
Dugaszolási ciklusok	≥ 250	Szennyezés súlyossága	3
Az érintkező típusa	Érintkező	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0.52 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.33 mm²		

Általános információk

Pólusszám	1	1. csatlakozás	M12 Contact
2. csatlakozás	Crimp	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkező felület	Aranyozott	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.33 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.52 mm²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.33 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	0.52 mm²	Dugaszolási ciklusok	≥ 250

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Változat
Rendelési szám	1381690000	Présszerszám, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 ST	

Típus	SAI-TMC-PD	Változat
Rendelési szám	1381700000	Krimpelő szerszám betét, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118183856	
Qty.	1 ST	