


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	电源模块, 1000 V, 200 A, 回路数: 1, 轴向螺钉连接, 插座, 所需插槽数: 2
订货号	2748270000
类型	HDC MHP 200 PE FAS
GTIN (EAN)	4050118891041
数量	2 items

HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E92202
cURus 证书号	E310075

尺寸和重量

深	34.2 mm	深度 (英寸)	1.3465 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	34.2 mm	宽度 (英寸)	1.3465 inch
净重	13.8 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6a1, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

通用数据

回路数	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插座
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯
额定电压 (DIN EN 61984)	1000 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	200 A	所需插槽数	2

版本

联接类型	轴向螺钉连接	最大压接面积	70 mm ²
最小压接面积	6 mm ²		

电源连接

最大压接面积 电源联接	70 mm²	
最小压接面积 电源联接	6 mm²	
根据导线直径确定的拧紧力矩最大值	最小压接面积	25 mm²
	最大压接面积	70 mm²
	最大扭紧力矩	8 Nm
	最大压接面积	50 mm²
	最大扭紧力矩	9 Nm
	最大压接面积	70 mm²
	最大扭紧力矩	10 Nm
根据电缆直径确定的剥离长度	电缆直径，最大值	12 mm
	剥线长度	15.00 mm
	电缆直径，最大值	16 mm

HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据


剥线长度		19.00 mm	
分类			
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸




HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本
订货号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B AD	版本	
订货号	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
数量	1 ST		

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B BA	版本	
订货号	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGS 10B CA	版本	
订货号	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
数量	1 ST		

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		

HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHP 200 PE MAS	版本
订货号	2748260000	电源模块, 1000 V, 200 A, 回路数: 1, 轴向螺钉连接, 插针式, 所需插槽
GTIN (EAN)	4050118890891	数: 2
数量	2 ST	