

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 信号模块, 230 V, 16 A, 回路数: 5, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 1 |
| 订货号 | 2748410000 |
| 类型 | HDC MHE 5L FP |
| GTIN (EAN) | 4050118890792 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E92202 |
| cURus 证书号 | E310075 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 34 mm | 深度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 高度 | 38 mm | 高度 (英寸) | 1.4961 inch |
| 宽度 | 34 mm | 宽度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 净重 | 15.5 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|-----------------------|-------|---------------------|----------|
| 回路数 | 5 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 插拔次数 | ≥ 500 | 型号 | 插座 |
| 过压等级 | III | 污染等级 | 3 |
| 基础材料 | 聚碳酸酯 | 系列 | ModuPlug |
| 额定电压 (DIN EN 61984) | 230 V | 按照 UL/CSA 额定电压 | 600 V |
| 额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 4 kV | 额定电流 (DIN EN 61984) | 16 A |
| 所需插槽数 | 1 | | |

安全接地数据

| | |
|---------|-----------|
| PE 连接类型 | 模块框架的螺钉联接 |
|---------|-----------|

版本

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 | 额定连接下的裸线长度 | 8 mm |
| 联接类型 | PUSH IN 带执行器 | 导线最小压接面积 AWG | AWG 24 |
| 最大压接面积 | 1.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.25 mm ² |

分类



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MF 6B AB | 版本 |
| 订货号 | 1428920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 6B BA | 版本 |
| 订货号 | 1428940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 10B AC | 版本 |
| 订货号 | 1428960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 10B CA | 版本 |
| 订货号 | 1428980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 16B AD | 版本 |
| 订货号 | 1429010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 16B DA | 版本 |
| 订货号 | 1429030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 24B AF | 版本 |
| 订货号 | 1429050000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MF 24B FA | 版本 |
| 订货号 | 1429070000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| 数量 | 1 ST | |


HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

带长导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MFGL 10B AC | 版本 |
| 订货号 | 2736990000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGL 6B AB | 版本 |
| 订货号 | 2736970000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGL 24B FA | 版本 |
| 订货号 | 2737040000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| 数量 | 1 ST | |

带短导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MFGS 16B DA | 版本 |
| 订货号 | 2736940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGS 24B AF | 版本 |
| 订货号 | 2736950000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| 数量 | 1 ST | |


HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 类型 | HDC MFGL 16B DA | 版本 | |
| 订货号 | 2737020000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

带短导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 类型 | HDC MFGL 16B AD | 版本 | |
| 订货号 | 2736930000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

带长导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 类型 | HDC MFGL 16B AD | 版本 | |
| 订货号 | 2737010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MFGS 6B AB | 版本 |
| 订货号 | 2736890000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGS 24B FA | 版本 |
| 订货号 | 2736960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGS 10B AC | 版本 |
| 订货号 | 2736910000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| 数量 | 1 ST | |

带长导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MFGL 24B AF | 版本 |
| 订货号 | 2737030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGL 10B CA | 版本 |
| 订货号 | 2737000000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MFGS 6B BA | 版本 |
| 订货号 | 2736900000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MFGS 10B CA | 版本 |
| 订货号 | 2736920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| 数量 | 1 ST | |

带长导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | HDC MFGL 6B BA | 版本 |
| 订货号 | 2736980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
 四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | HDC MHE 5L MP | 版本 | |
| 订货号 | 2748400000 | 信号模块, 230 V, 16 A, 回路数: 5, PUSH IN 带执行器, 插针式, 所需插槽 | |
| GTIN (EAN) | 4050118890877 | 数: 1 | |
| 数量 | 1 ST | | |