

HDC MHE 8 FP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	信号模块, 400 V, 16 A, 回路数: 8, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	2748450000
类型	HDC MHE 8 FP
GTIN (EAN)	4050118890945
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E310075

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	39 mm	高度 (英寸)	1.5354 inch
宽度	34.1 mm	宽度 (英寸)	1.3425 inch
净重	18.5 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	8	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插座
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	400 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	16 A	所需插槽数	1

安全接地数据

PE 连接类型	模块框架的螺钉联接
---------	-----------

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	额定连接下的裸线长度	10 mm
联接类型	PUSH IN 带执行器	导线最小压接面积 AWG	AWG 20
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²

分类




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

标准型



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

带短导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B DA	版本
订货号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B AF	版本
订货号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		

带短导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
数量	1 ST		

带长导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

带长导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B BA	版本
订货号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B CA	版本
订货号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

带长导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本
订货号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHE 8 MC	版本
订货号	1428880000	信号模块, 400 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118233247	
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 8 MP	版本
订货号	2748440000	信号模块, 400 V, 16 A, 回路数: 8, PUSH IN 带执行器, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890952	
数量	1 ST	