

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数:
订货号	2748640000
类型	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
数量	1 items

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

认证	CE
ROHS	一致

尺寸和重量

深	45.9 mm	深度 (英寸)	1.8071 inch
高度	16.8 mm	高度 (英寸)	0.6614 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	30.8 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

通用数据

回路数	8	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插座
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	50 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	5 A		

安全接地数据

PE 连接类型	模块框架的螺钉联接
---------	-----------

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 20	联接类型	冷压联接
导线最小压接面积 AWG	AWG 28	最大压接面积	0.52 mm ²
最小压接面积	0.09 mm ²		

分类

ETIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

电气模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MEMC 2 FC	版本
订货号	2748570000	数据模块, 50 V, 10 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 2
GTIN (EAN)	4050118890587	
数量	2 ST	

屏蔽板 MEMC



除了重载接插件，RockStar® 还包含相应的附件，确保有效、可行和安全的系统布线，例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件

通用订货数据

类型	HDC MEMC ADP	版本
订货号	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 ST	

D-SUB 压接接头



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	版本
订货号	2748730000	插座, 金的, 0.08 - 0.12 mm²
GTIN (EAN)	4050118890549	
数量	100 ST	

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	版本
订货号	2748720000	插座, 金的, 0.2 - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118890631	
数量	100 ST	

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MBUS HS 8 M	版本
订货号	2748650000	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数:
GTIN (EAN)	4050118890716	
数量	1 ST	