


HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



除了重载接插件，RockStar® 还包含相应的附件，确保有效、可行和安全的系统布线，例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件

通用订货数据

版本	Shield bus
订货号	2748740000
类型	HDC MEMC ADP
GTIN (EAN)	4050118890624
数量	1 items

HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	28.9 mm	深度 (英寸)	1.1378 inch
高度	23.5 mm	高度 (英寸)	0.9252 inch
宽度	4.5 mm	宽度 (英寸)	0.1772 inch
净重	17.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	用于屏蔽联接	基础材料	锌压铸
----	--------	------	-----

分类

ETIM 8.0	EC002309	ETIM 9.0	EC002309
ETIM 10.0	EC002309	ECLASS 14.0	27-44-02-01
ECLASS 15.0	27-44-02-01		

HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MEMC 2 FC	版本
订货号	2748570000	数据模块, 50 V, 10 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 2
GTIN (EAN)	4050118890587	
数量	2 ST	
类型	HDC MEMC 2 MC	版本
订货号	2748560000	数据模块, 50 V, 10 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 2
GTIN (EAN)	4050118890730	
数量	2 ST	
类型	HDC MBUS HD 1 F	版本
订货号	2748620000	数据使用, 50 V, 10 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890815	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HD 1 M	版本
订货号	2748630000	数据使用, 50 V, 10 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890693	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HD 4 F	版本
订货号	2748580000	数据使用, 50 V, 10 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890570	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HD 4 M	版本
订货号	2748590000	数据使用, 50 V, 10 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890723	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HE 1 F	版本
订货号	2748600000	数据使用, 50 V, 16 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890563	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HE 1 M	版本
订货号	2748610000	数据使用, 50 V, 16 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890822	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HS 8 F	版本
订货号	2748640000	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HS 8 M	版本
订货号	2748650000	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890716	
数量	1 ST	