Adatlap

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Épület berendezéseinek vezetékezése
Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Többszintes installációs sorkapocs, PUSH IN, sötétbézs, 4 mm², 30 A, 400 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 2 |
| Rendelési szám | 2782700000 |
| Típus | AITB 4 BB L-L DL |
| GTIN (EAN) | 4064675058885 |
| Qty. | 25 Darab |

# Adatlap

## AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások |  |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 53.2 mm | Mélység (coll) | 2.0945 inch |
| Magasság | 110.2 mm | Magasság (coll) | 4.3386 inch |
| Szélesség | 6.1 mm | Szélesség (coll) | 0.2402 inch |
| Nettó tömeg | 21.79 g | | |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Anyag adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

### Rendszer specifikációk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 2 |
| Szintek száma | 2 | Rögzítési pontok száma szintenként | 2 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | Tartósín | TS 35 |
| N funkció | Nem | PE működés | Nem |
| PEN funkció | Nem | | |

### Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nyitott oldala | jobb | Felpattintható | Igen |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | | |

### Névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² | Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges DC feszültség | 400 V | Névleges áram | 30 A |
| Áram maximum vezetékoknál | 36 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Névleges lökőfeszültség | 4 kV | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | | |

### Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|---|---|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Csatlakozási irány | felső |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csupaszolási hossz | 12 mm | | |
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | | |
| Csatlakozások száma | 4 | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm² | | |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² | | |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² | | |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 6 mm² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.14 mm² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm² | | |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1.5 mm² | | |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0.5 mm² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.14 mm² | | |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0.5 mm² |
| | | max. | 1 mm² |
| | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1.5 mm² |
| | | max. | 2.5 mm² |
| | Tube length | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm² |
| Tube length for twin wire-end ferrule | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0.5 mm² |
| | | max. | 1.5 mm² |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0.5 mm² |
| | | max. | 1 mm² |
| | Tube length | min. | 7 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1.5 mm² |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | max. | 2.5 mm² |
| | Tube length | min. | 9 mm |
| | | max. | 15 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm² |

### UL névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 10 AWG | Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) | 10 AWG | | |

### Általános

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Tartósín | TS 35 |

### Besorolások


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001329 | ETIM 9.0 | EC001329 |
| ETIM 10.0 | EC001329 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-10 | | |


# AITB 4 BB L-L DL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok









# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AEP ITB 4 BB | Változat |
| Rendelési szám | 2669110000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4064675266341 | |
| Qty. | 20 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | APP ITB 4 BB BL | Változat |
| Rendelési szám | 2669120000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4064675266358 | |
| Qty. | 20 ST | |

### Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AEB 35 SC/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 | Változat |
| Rendelési szám | 2661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 ST | |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékezett állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Változat |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ATPG 4 MI-R | Változat |
| Rendelési szám | 1991860000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| Qty. | 50 ST | |

### További tartozékok



A tökéletes megoldás létrehozásakor nem létezik túl kicsi feladat.
A csatlakozások csak egy részét képezik a teljes folyamatnak. Az apró részletek gyakran kulcsfontosságúak a tökéletes megoldás elérésében olyan alkalmazásoknál, ahol a potenciált mérik, csoportosítják vagy éppen leválasztják egymástól.
Egy rendszer nem is valódi rendszer az apró, de nélkülözhetetlen részletek nélkül:

- Az ellenőrző dugaszok megbízható csatlakozást biztosítanak a diagnosztikai aljzatokhoz

A gyártási folyamattal és az alkalmazással összhangban.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | PS 2.0 MC | Változat |
| Rendelési szám | 0310000000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Vizsgálódugó, piros, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190000059 | |
| Qty. | 20 ST | |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Gyűjtősínek




Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Változat |
| Rendelési szám | 0348900000 | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| Qty. | 25 M | |

### Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.
Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1854490000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | |
| Qty. | 1000 ST | |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Lapos csavarhúzó




VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety" bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| Qty. | 1 ST | |

### Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Változat |
| Rendelési szám | 2661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Változat |
| Rendelési szám | 2661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 ST | |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Keresztösszekötők






A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 4N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1528090000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528230000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528040000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527940000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528080000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/30 | Változat |
| Rendelési szám | 2561580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 4N/30 BL | Változat |
| Rendelési szám | 2561610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | |
| Qty. | 5 ST | |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 4N/32 | Változat |
| Rendelési szám | 2561670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 32, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 4N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528120000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527980000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528140000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1528130000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 4N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528240000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 4N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527990000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528170000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1528020000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | |
| Qty. | 20 ST | |

# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | ZQV 4N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528180000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1528030000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528190000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1528070000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528220000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | |
| Qty. | 20 ST | |

### DEK 5/6



WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.
A MultiMark előnyei:
- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 ST | |


# AITB 4 BB L-L DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Szerelőkapcsok



Épület berendezéseinek vezetékezése
Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | AEB ITB 2.5/4 BB BL | Változat |
| Rendelési szám | 2690440000 | Végbak, kék, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 6.1 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4064675266464 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | AEB ITB 16 BB BL | Változat |
| Rendelési szám | 2669130000 | Végbak, kék, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4064675266365 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | AITB 16 BB NLO BL | Változat |
| Rendelési szám | 2669140000 | Többszintes installációs sorkapocs, PUSH IN, kék, 16 mm², 76 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675266372 | |
| Qty. | 20 ST | |

### Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékezett állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Változat |
| Rendelési szám | 1276300000 | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm², Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| Qty. | 20 ST | |