Adatlap

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetővel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	TwinMark, Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, fehér
Rendelési szám	2788640000
Típus	HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4064675066651
Qty.	1 Darab

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Szélesség	10.7 mm	Szélesség (coll)	0.4213 inch
Hossz	75000 mm	Hossz, inch	2952.75 inch
Nettó tömeg	1060 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres		
Szélesség	10.7 mm		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Hossz	75000 mm		
Alapanyag	Poliolefin		
Nyomtatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	Zsugorcső-tekercs	
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációnként	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	6.4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3.2 mm	Vezeték külső átm.	3.2 - 6.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 6 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	