Data sheet

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst
Rendelési szám	2859690000
Típus	CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR
GTIN (EAN)	4064675572596
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	0.88 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	dugaszolható, 3,5 mm-es szerelő furattal	
Szélesség	45 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	Eloxált alumínium	
Nyomtatott karakterek	Vevőspecifikus	
Jelölők száma kombinációnként	Tápellátás formája	MetalliCard
Címkemező mérete	15.2 x 42.2 mm	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációnként	1 MetalliCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…130 °C	

Készülékjelölők

Furatátmérő	3.30 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings