Adatlap

WTTB 6 YL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Általános rendelési adatok

Változat	Mérő transzformátor leválasztó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 500, 30, 2
Rendelési szám	2926540000
Típus	WTTB 6 YL
GTIN (EAN)	4099986647916
Qty.	50 Darab

WTTB 6 YL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2.7165 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	8.1 mm	Szélesség (coll)	0.3189 inch
Nettó tömeg	32.17 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sárga
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
Tartósín	TS 35, TS 32	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	jobb	Felpattintható	Igen
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	TS 35, TS 32

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	6 mm²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
Áram maximum vezetékoknál	30 A	Szabványok	IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0.78 mΩ	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint	1.31 W	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás

WTTB 6 YL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Mérőeszköz, IEC 60947-1	A4	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Csatlakozási irány	oldalt	Meghúzási nyomaték, max.	1.6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.8 Nm	Csupaszolási hossz	12 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozások száma	2
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	10 mm²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²
Biztosítócsavar	M 3.5	Kés mérete	0,8 x 4,0 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	6 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	6 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.5 mm²		

Általános

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22
Szabványok	IEC 60947-7-1	Tartósín	TS 35, TS 32

Besorolások

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozék

A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

Általános rendelési adatok

Típus	TS TTB 6 BK	Változat
Rendelési szám	2710520000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 BL	Változat
Rendelési szám	2710480000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 BR	Változat
Rendelési szám	2715540000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 GN	Változat
Rendelési szám	2710490000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 OR	Változat
Rendelési szám	2710470000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 RD	Változat
Rendelési szám	2710510000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 VT	Változat
Rendelési szám	2710530000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Qty.	48 ST	
Típus	TS TTB 6 WT	Változat
Rendelési szám	2817250000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Qty.	48 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TS TTB 6 YL	Változat
Rendelési szám	2710500000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Qty.	48 ST	
Típus	SL TTB 6	Változat
Rendelési szám	2710220000	Rögzítőkészülék (kapocs), PA 66/6, piros
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1	Változat
Rendelési szám	2710230000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 BK	Változat
Rendelési szám	2710280000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 BL	Változat
Rendelési szám	2710240000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 BR	Változat
Rendelési szám	2762590000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 GN	Változat
Rendelési szám	2710250000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 RD	Változat
Rendelési szám	2710270000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 VT	Változat
Rendelési szám	2710290000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/1 WT	Változat
Rendelési szám	2817220000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qty.	50 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/1 YL	Változat
Rendelési szám	2710260000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2	Változat
Rendelési szám	2710300000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 BK	Változat
Rendelési szám	2710350000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 BL	Változat
Rendelési szám	2710310000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 BR	Változat
Rendelési szám	2762600000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM	Változat
Rendelési szám	2710370000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM BK	Változat
Rendelési szám	2710420000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM BL	Változat
Rendelési szám	2710380000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM BR	Változat
Rendelési szám	2762610000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM GN	Változat
Rendelési szám	2710390000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qty.	50 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/2 CM RD	Változat
Rendelési szám	2710410000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM VT	Változat
Rendelési szám	2710430000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM WT	Változat
Rendelési szám	2817240000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 CM YL	Változat
Rendelési szám	2710400000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 GN	Változat
Rendelési szám	2710320000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 RD	Változat
Rendelési szám	2710340000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 VT	Változat
Rendelési szám	2710360000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 WT	Változat
Rendelési szám	2817230000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/2 YL	Változat
Rendelési szám	2710330000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/3	Változat
Rendelési szám	2710440000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qty.	50 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LL TTB 6/3 CM	Változat
Rendelési szám	2726100000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/4	Változat
Rendelési szám	2710450000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qty.	25 ST	
Típus	LL TTB 6/4 CM	Változat
Rendelési szám	2726110000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qty.	50 ST	
Típus	LL TTB 6/6	Változat
Rendelési szám	2710460000	Rögzítőkar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qty.	10 ST	

Véglapok és elválasztólapok

Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

Típus	EP TTB 6	Változat
Rendelési szám	2710170000	A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qty.	20 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Végbak

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SCL/1 V0	Változat
Rendelési szám	2661280000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qty.	20 ST	
Típus	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Változat
Rendelési szám	2661300000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qty.	20 ST	
Típus	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Változat
Rendelési szám	2661290000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qty.	20 ST	

Tartozék

A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

Általános rendelési adatok

Típus	SCCB TTB 6/2	Változat
Rendelési szám	2710190000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118847987	
Qty.	25 ST	
Típus	SCCB TTB 6/3	Változat
Rendelési szám	2710200000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 24.1 mm
GTIN (EAN)	4050118847994	
Qty.	25 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SCCB TTB 6/4	Változat
Rendelési szám	2710210000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 32.2 mm
GTIN (EAN)	4050118848007	
Qty.	25 ST	

Keresztösszekötők

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/10	Változat
Rendelési szám	2733970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066811	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/6	Változat
Rendelési szám	2733950000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066699	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/7	Változat
Rendelési szám	2733960000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066804	
Qty.	20 ST	

Tartozék

A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

Általános rendelési adatok

Típus	CH TTB	Változat
Rendelési szám	2710130000	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qty.	1 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CP TTB	Változat
Rendelési szám	2710140000	Takarófedél (kapocs)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qty.	10 ST	

Típus	CS TTB	Változat
Rendelési szám	2710150000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qty.	10 ST	

DEK 5/8

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.
A MultiMark előnyei:
- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK-A 5/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	2448860000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118462968	
Qty.	500 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Blank

A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.
Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1341630000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118145946	
Qty.	500 ST	

Keresztösszekötők

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.
A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/10 BL	Változat
Rendelési szám	2786910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.7 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/2	Változat
Rendelési szám	1985740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/3	Változat
Rendelési szám	1985760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370263	
Qty.	60 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 6N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1985840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370379	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/4	Változat
Rendelési szám	1985780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370287	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1985850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370447	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 6N/6 BL	Változat
Rendelési szám	2786890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.3 mm
GTIN (EAN)	4064675064572	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 6N/7 BL	Változat
Rendelési szám	2786900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.4 mm
GTIN (EAN)	4064675064596	
Qty.	20 ST	