Adatlap

U-OS-PWEB-ES-RT-250/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A PROCON-WEB beágyazott rendszer könnyen telepíthető u-OS alatt az alkalmazáskezelőn keresztül.
Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás a vezérlőhöz kommunikációs meghajtón keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: u-OS compatible devices, Folyamatváltozók száma, max.: 250, HMI készülék száma, max.: 2
Rendelési szám	3038630000
Típus	U-OS-PWEB-ES-RT-250/2
Qty.	ST

U-OS-PWEB-ES-RT-250/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Futásidő-jellemzők

HMI készülék száma, max.	2

Licencinformáció

Folyamatváltozók száma, max.	250

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer	u-OS	Minimális lemezterületre van szükség	0.1 GB
Minimálisan szükséges memória (RAM)	0.1 GB		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		