Adatlap

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A PrintJet CONNECT-tel egy nagy teljesítményű tintasugaras nyomtatót fejlesztettünk ki, amely nem csupán megfelel ezeknek a követelményeknek, hanem túl is szárnyalja őket. A PrintJet MINI emellett kompakt megoldást kínál a kisebb nyomtatási feladatokhoz – így ideális azon felhasználók számára, akik értékelik a rugalmasságot és a pontosságot. Mindkét eszköz a Weidmüller jelölőrendszer része, és maximális hatékonyságot biztosít.

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Tintasugaras eljárás, 600 DPI, Multicard
Rendelési szám	3049980000
Típus	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
Qty.	1 Darab

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7.4803 inch
Szélesség	330 mm	Szélesség (coll)	12.9921 inch
Hossz	540 mm	Hossz, inch	21.2598 inch
Nettó tömeg	8500 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	18 °C...30 °C	Páratartalom	10... 80% (páralecsapódás nélkül)

Feliratozó rendszerek

Jelölő típusa	Multicard	Üzemanyag rendszer	Festékpatron
Pozicionálás	Kézi felszerelés	Nyomtatás módja	Tintasugaras eljárás
Interfész	USB, LAN	Szoftver	M-Print® PRO
Típus	PrintJet	Tápfeszültség	100...240 V AC
Operációs rendszer	Windows 10, Windows 11	Nyomtató driver	Windows 10, Windows 11
Nyomtatási sebesség	About 1.5 minutes per MultiCard	Nyomtatási felbontás, max.	600 DPI
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem	Letöltés	M-Print PRO
A szállítási terjedelem része	Tápellátás (100–240 V AC / 50-60 Hz), Ethernet-kábel, Euro-csatlakozó, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Rövidített útmutató, UK plug, USB-kábel, Megtáplálás (100–240 V AC / 50–60 Hz), Kínai csatlakozódugó, Festékpatron	Alkalmazás/gyártó	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok











PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

PrintJet MINI



Általános rendelési adatok

Típus	PJM INK K	Változat
Rendelési szám	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
Qty.	1 ST	

Típus	PJM WASTE PAD	Változat
Rendelési szám	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
Qty.	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámmal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képformátum (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Képkönyvtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (*.txt, *.csv, *.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támagatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

Általános rendelési adatok

Típus	M-PRINT PRO	Változat
Rendelési szám	1905490000	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
GTIN (EAN)	4032248526291	
Qty.	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

PrintJet MINI



Általános rendelési adatok

Típus	PJ MINI CASE	Változat
Rendelési szám	3109810000	
GTIN (EAN)	4099987188142	
Qty.	1 ST	