Adatlap

SAISGP-P-4A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

Általános rendelési adatok

Változat	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 Push-Pull
Rendelési szám	3153290000
Típus	SAISGP-P-4A-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987636162
Qty.	1 Darab

SAISGP-P-4A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Szélesség	62 mm	Szélesség (coll)	2.4409 inch
Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	10 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	
Kódolás	A kódolású	
Érintkező felület	Ni/Au	
Csatlakozás típusa	PUSH IN	
Ház fő anyaga	PA 66	
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	
Kábelátmérő, max.	8 mm	
Kábelátmérő, min.	4 mm	
Érintkező anyaga	CuSn	
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.75 mm²	
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm²	
Névleges áram	4 A	
Védelmi osztály	IP65, IP67	
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	
Szennyezés súlyossága	3	
Az érintkező típusa	Érintkező	
Névleges feszültség	Névleges feszültség	250 V
	Feszültségtípus	AC/DC
Árnyékolás csatlakozás	Nem	
Menetes gyűrű anyaga	Műanyag	
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C	

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	PUSH IN	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA 66	Csatlakozási menet	M12 Push-Pull
Érintkező anyaga	CuSn	Érintkező felület	Ni/Au
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 18
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.75 mm²
Érintkezőtartó anyagai	PA	Árnyékolás	Nem
Védelmi osztály	IP65, IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

SAISGP-P-4A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGP-P-4A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



SAISGP-P-4A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok