Adatlap

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A krimp (sajtolt) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	Hüvely, ezüst, 120 - 120 mm²
Rendelési szám	3187720000
Típus	HDC MHP300 F 120
GTIN (EAN)	4099987958851
Qty.	1 Darab

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Hossz	45.6 mm	Hossz, inch	1.7953 inch
Nettó tömeg	38 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	9.5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4/0	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	22.5 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	MHP
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 4/0	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	120 mm²	Felületi minőség	ezüst
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Alapanyag	Rézötvözet	Gyártás módszerek	fordított
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	120 - 120 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm², 150mm², Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309317	
Qty.	1 ST	

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 45 HEX 10/70	Változat
Rendelési szám	1500940000	70mm², Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309522	
Qty.	1 ST	