Adatlap

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nem menedzselt switcheink egyszerű és megbízható megoldást kínálnak az Ön hálózatának bővítéséhez. Ezek a plug-and-play készülékek ideálisak az olyan kis- és középméretű hálózatokhoz, amelyek nem igényelnek összetett konfigurálást.
Egyszerű telepítés: Nem menedzselt switcheink azonnal használatra készek. Egyszerűen csatlakoztassa őket, és a hálózatbővítés már meg is történt.
Megbízható teljesítmény: Stabil adatátvitelt kínálnak, és támogatják a sebesség átváltását a gyors Ethernetről a gigabites Ethernetre.
Robusztus szerkezeti kialakítás: A tartós kialakítású switcheink tökéletesen használhatók hosszú távon különböző környezetekben.

Általános rendelési adatok

Változat	Hálózati switch, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Rendelési szám	3195570000
Típus	IE-SW-BI-04-4TX-HV
GTIN (EAN)	4099987983518
Qty.	1 Darab

Adatlap

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	72.9 mm	Mélység (coll)	2.8701 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3.5433 inch
Szélesség	53.8 mm	Szélesség (coll)	2.1181 inch
Hossz	53.8 mm	Hossz, inch	2.1181 inch
Nettó tömeg	112 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		

EMC megfelelőség és jóváhagyások

Szabadon eső	Az IEC 60068-2-31 szerint	EMC szabványok	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibráció	IEC 61131-2 szerint	Ütés	IEC 61131-2 szerint
Biztonság szabvány	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Garancia

Időköz	5 év

Interfészek

Ethernet portok	4	RJ45 portok	10/100BaseT(X), automatikus egyeztetés, Teljes/fél-duplex üzemmód, Auto MDI/MDI-X-csatlakozás
Portok száma	4x RJ45	LED-kijelző	Tápellátás LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Kapcsoló karakterisztika

MAC asztal mérete	2 K	Sávszélesség hátlap	800 Mbit/s

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C		

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Műanyag	Felszerelés típusa	DIN sín
Védelmi osztály	IP30	Sebesség	Fast Ethernet
Switch	nem konfigurálható		

Optikai kábeles adó-vevő jellemzői

Csatlakozó típusa	RJ45

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Technológia

Adatkapcsolás	Tárolás és továbbítás	Áramlásszabályozás	IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Standard	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	
Áramfelvétel	kb. 1 W	
Overload current protection	Igen	
Csatlakozás módja	1 levehető 2 pólusú sorkapocs	
Áramfogyasztás	Digitális 8 bites bemenet	230 V
	Áramerősség	4.3 mA
	Feszültségtípus	AC

Besorolások

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 kV patchkábelek, extravékony, fehér és narancssárga



Előkonfekcionált kábelek 2x RJ45-tel, IP20 védelemmel, okosmérési alkalmazásokhoz használható, Cat.6 Microline - extravékony (AWG30), árnyékolatlan, szűk terekhez, egyéb színek kérésre

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C6NO8LW0005S40S40-WC...	Változat
Rendelési szám	3195150005	Patchkábel, Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , egyenes, 6 kV
GTIN (EAN)	4099987982962	
Qty.	30 ST	

BLF 5.08HC/90 SN



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:
A BLZP 5,08HC csatlakozóhüvely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú
A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

Általános rendelési adatok

Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	2766910000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
GTIN (EAN)	4064675022527	
Qty.	120 ST	