

IE-ANT-MOUNT-PANEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS, 等等）
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	"IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM" 天线支架
订货号	2789830000
类型	IE-ANT-MOUNT-PANEL
GTIN (EAN)	4064675068341
数量	1 items

IE-ANT-MOUNT-PANEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	84 mm	深度 (英寸)	3.3071 inch
高度	138 mm	高度 (英寸)	5.4331 inch
净重	721 g		

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

箱体材料

颜色编码 银色 外壳基本材料 铝质

分类

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-MOUNT-PANEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



IE-ANT-MOUNT-PANEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)



天线和天线附件 (同轴电缆和安装件)

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用 (防护级别高达 IP67)
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技 (例如蓝牙、GNSS, 等等)
- 长度各异的合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RP...	版本
订货号	2788080000	全定向天线, Wi-Fi 天线, 高达 Wi-Fi 6 & 6E (IEEE802.11ax), +/- 45° 线
GTIN (EAN)	4064675066347	性, 4x RP-SMA 插头, IP67, 阻抗: 50 Ω
数量	1 ST	