Data sheet

# FPL 4G2.5C/Q8MW/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Ölflex Classic 110 CY 4G2.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 2.5 mm² , 3 m |
| Rendelési szám | 8000011748 |
| Típus | FPL 4G2.5C/Q8MW/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118190427 |
| Qty. | 1 Darab |

# FPL 4G2.5C/Q8MW/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 915 g |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003250 | ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 10.0 | EC003250 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |


# FPL 4G2.5C/Q8MW/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings

### Pin assignments




| Pin | Conductor | Assignment |
|---|---|---|
| 1 | 1 | U |
| 2 | - | - |
| 3 | 3 | W |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 2 | V |
| 8 | - | - |
| PE | gr./yell. | PE |