Adatlap

# RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Energia DIN sínes elosztó
Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színkódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Rendelési szám | 8000091885 |
| Típus | RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F |
| GTIN (EAN) | 4099986226609 |
| Qty. | 10 Darab |

# RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | CE |
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 23.7 mm | Mélység (coll) | 0.9331 inch |
| Magasság | 93.7 mm | Magasság (coll) | 3.689 inch |
| Szélesség | 17.9 mm | Szélesség (coll) | 0.7047 inch |
| Nettó tömeg | 51.43 g | | |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | -40...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -40...70 °C |
| Páratartalom üzemi hőmérsékleten | 0... 85% (páralecsapódás nélkül) | | |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f |

### Csatlakozási adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elosztó NYÁK-csatlakozók | LSF-SMT 5.08/03/180 (nincs központosító tüske) | Dugaszoló csatlakozók tápellátása | SL 5.08HC/03/180B (nincs központosító tüske) |

### Névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Védelmi osztály | IP30 | Üzemi feszültség | 230 V |
| Maximális áram elosztó csatlakozásonként | 1.6 A | | |

### Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs) | 6 kV |

### Csatlakozó mező

| | | | |
|---|---|---|---|
| Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 28 | Csatlakozás típusa | PUSH IN |
| Csupaszolási hossz | 10 mm | Rögzítési tartomány, max. | 1.5 mm² |
| Rögzítési tartomány, min. | 0.13 mm² | Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 14 |

### Tápcsatlakozás

| | |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás |

# RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Biztosítóbetétek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feszültségesés | 300 mV | Névleges megszakítási teljesítmény | 25 kA |
| Olvadási integrál | 1.5 $A^2s$ | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

# RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok