Adatlap

HDC KIT HE-QT 10.110 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A HDC-készletek standardizált készletek a teljes dugaszolható csatlakozók szereléséhez .
A HDC-készletek általában egy papa betétből, egy mama betétből, egy házból, egy tömítőgyűrűből és egy tömszelencéből állnak. A Weidmüller standard csatlakozókombinációk választékát kínálja metrikus vagy PG kábelátvezetés-menettel.
A SNAP IN csatlakozással a vezeték csatlakozási szintje már nyitva van, és a csupaszított vezeték egyszerűen beilleszthető. A véghelyzetben a szabadalmaztatott rögzítési mechanizmus automatikusan zár.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000134355
Típus	HDC KIT HE-QT 10.110 M
GTIN (EAN)	4099987015509
Qty.	1 Darab

Adatlap

HDC KIT HE-QT 10.110 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	451 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Verzió

Tömszelencék száma	1	Kábelbevezetések mérete	M 25
Felső kábelbevezetések száma	0	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Csatlakozás típusa	SNAP IN	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Telepítési szerkezeti méret	4	Tömítés	NBR
BG	4		

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65
Sorozat	HE		

Általános adatok

Pólusszám	10	Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	4	Alapanyag	alumínium présöntvény
Sorozat	HE	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	500 V
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	BG	4

Változat

Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás)	SD 0.6 x 3.5	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm	Csatlakozás típusa	SNAP IN
Telepítési szerkezeti méret	4	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2.5 mm²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1 mm²
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1 mm²
Felületi minőség	Porbevonatos	Alapanyag	alumínium présöntvény
BG	4		

HDC KIT HE-QT 10.110 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 10.110 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 ST	