Adatlap

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Migrációs adapterek – 1756 ContrlLogix. A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak a 1756_ContrlLogix kártyáról más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller U-REMOTE moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000168698
Típus	MBGE ADPT FOR CLX TBNH
GTIN (EAN)	4099987803601
Qty.	ST

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	81.6 mm	Mélység (coll)	3.2126 inch
Magasság	142.4 mm	Magasság (coll)	5.6063 inch
Szélesség	34.5 mm	Szélesség (coll)	1.3583 inch
Nettó tömeg	1000 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram Imax.	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	7 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	300 V	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.8 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok