Adatlap

# TABBAYERNWERKE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A műszerátalakítók vezetékezésére szolgáló, előre összeszerelt készletünkkel időt és tárolási költségeket takaríthat meg. Különféle alkalmazási beállításokat kínálunk, amelyek magukban foglalják az összes szükséges tartozékot, valamint a címkézést egyetlen, teljes körű csomagban.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | 8000189128 |
| Típus | TABBAYERNWERKE |
| GTIN (EAN) | 4069165070873 |
| Qty. | 100 Darab |

# TABBAYERNWERKE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 79.1 mm | Mélység (coll) | 3.1142 inch |
| Magasság | 100 mm | Magasság (coll) | 3.937 inch |
| Szélesség | 147.9 mm | Szélesség (coll) | 5.8228 inch |
| Nettó tömeg | 575.18 g | | |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C | | |

### Anyag adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

### Rendszer specifikációk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Véglap szükséges | Nem | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 32 | Keresztkötött szintek belül | Nem |

### Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nyitott oldala | jobb | Felpattintható | Igen |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | | |

### Névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges DC feszültség | 500 V | Névleges áram | 30 A |
| Áram maximum vezetékoknál | 30 A | Átmeneti ellenállás | 0.78 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Teljesítményveszteség (IEC 60947-7-x) | 1.31 W |
| Túlfeszültség kategória | III | Szennyezés súlyossága | 3 |

### Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|---|---|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |

### Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A5 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
| Csatlakozási irány | felső | Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | Csatlakozások száma | 32 |
| Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max. | 10 mm² | Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), min. | 0.5 mm² |
| Kés mérete | 0,8 x 4,0 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm² |

**TABBAYERNWERKE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 10 mm² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 10 mm² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.5 mm² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.5 mm² |

### Általános

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

# TABBAYERNWERKE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

