

THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通过使用中性安全标签，现在可以灵活、便捷地实现符合
ISO 7010 标准的标记。

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | 设备标记号, 设备标识牌, 50 x 50 mm, 蓝色 |
| 订货号 | 2885670000 |
| 类型 | THM SE-M 50 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675854272 |
| 数量 | 250 items |

THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 0.1 mm | 深度 (英寸) | 0.0039 inch |
| 高度 | 50 mm | 高度 (英寸) | 1.9685 inch |
| 宽度 | 50 mm | 宽度 (英寸) | 1.9685 inch |
| 净重 | 1 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|-------------|---------|--------------|--------|
| 粘胶剂 | 丙烯酸酯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的 |
| 宽度 | 50 mm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 110 °C | 最小工作温度 | -50 °C |
| 颜色编码 | 蓝色 | 卤素 | 是 |
| 基础材料 | 乙烯胶片 | 打印标志 | 空白 |
| 认证符合 UL 969 | 是 | | |

设备标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 是 |
|----|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 84/300 WS

订货号 [2005040000](#)


GTIN (EAN) 4050118390025

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115


订货号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

订货号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST