Adatlap

H0,5/18D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
Rendelési szám	9037400000
Típus	H0,5/18D ZH W
GTIN (EAN)	4008190492892
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

H0,5/18D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	C US c UL us LISTED pending
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.11 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, fehér	Változat	Iker-érvéghüvely

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	3 mm	Gallér magassága (A)	5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	18.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,5/18D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz