Data sheet

# ERTE ES CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok szigeteletlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Présszerszám, Pótalkatrész |
| Rendelési szám | 9050570000 |
| Típus | ERTE ES CTN 25 D4 |
| GTIN (EAN) | 4008190353704 |
| Qty. | 1 Darab |

# ERTE ES CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 12 mm | Mélység (coll) | 0.4724 inch |
| Magasság | 42 mm | Magasság (coll) | 1.6535 inch |
| Szélesség | 32 mm | Szélesség (coll) | 1.2598 inch |
| Nettó tömeg | 57 g | | |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Cserealkatrész CTN 25 D4 krimpelő szerszámhoz, egy pár betét |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002691 | ETIM 9.0 | EC002691 |
| ETIM 10.0 | EC002691 | ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 | | |