

CH-W-S-A11-P10-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品不再可用。



应对各项挑战的智能充电解决方案 - 智能且可联网的电动车辆充电盒系列 AC SMART。适用于个人用途和商业用途中的任何应用场景：从集成到小型供电网络中作为单一充电点承担单次充电，到在整个充电园区的复杂管理系统。三款基于平台的功能产品：ECO、VALUE 和 ADVANCED 能够覆盖大多数使用场景，且能够利用标准话接口和通用配置选项，适配各种具体应用。其所具备的众多智能功能，例如基于射频 ID 识别和移动应用程序的用户授权，可调充电电流、综合负荷和充电管理，以及自家光伏发电余量利用充电等，均使得 AC SMART 成为了一款十分通用且可自定义，以及高效且可持续的充电解决方案产品。

通用订货数据

版本	Wallbox, 配有 10 m 连接电缆和 2 型插头, 移动应用程序, RFID/NFC, 自动充电
订货号	2911290000
类型	CH-W-S-A11-P10-A
GTIN (EAN)	4099986532267
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2025-04-16T00:00:00+02:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	167 mm	深度 (英寸)	6.5748 inch
高度	439 mm	高度 (英寸)	17.2834 inch
宽度	273 mm	宽度 (英寸)	10.748 inch
净重	7022 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-30 °C...50 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f

分类

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		



Surge protection boxes

通用订货数据

类型	PVC AC 11 10 SPD2R + RJ...	版本
订货号	8000104168	交流电压版本, 辅助和告警触点, 电涌保护器 II, TN-C-S, TN-S, IT 带 N, IT
GTIN (EAN)	4099986573475	无 N, TT
数量	1 ST	