

## U-OS-CODESYS-STANDARD-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片



### 通用订货数据

|     |   |
|-----|---|
| 订货号 | 2924040000                              |
| 类型  | <a href="#">U-OS-CODESYS-STANDARD-S</a> |
| 数量  | 1 items                                 |

**U-OS-CODESYS-STANDARD-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**尺寸和重量**

净重 0 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 不受影响  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**系统要求**

|                                   |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| u-OS App CODESYS Runtime SL 的系统要求 | 软件名称    | CODESYS Development System                      |
|                                   | 支持的软件版本 | 3.5.19.10 或更高                                   |
|                                   | 需要许可证   | 无   |
| 待许可的设备上的 Runtime 版本               | 软件名称    | CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS |
|                                   | 支持的软件版本 | 4.7.0 或更高                                       |
|                                   | 需要许可证   | 无   |
| 待许可的设备上的 Runtime 版本               | 软件名称    | u-OS App CODESYS Runtime SL                     |
|                                   | 支持的软件版本 | 4.9.0.0 或更高                                     |
|                                   | 需单设备许可  | 可配置   |

**许可证信息**

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 可选的额外现场总线实例数最大值 | 后续现场总线协议实例      | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device |
|                 | 支持实例最大数目        | 4   |
| 支持输入输出通道最大数目    | 512             |   |
| 生成的二进制代码最大大小    | 3 MB            |   |
| 可视化软件许可证        | 包含的可视化软件许可证名称   | CODESYS-VISU-S  |
|                 | 可用数据点数最大值       | 128 个数据点  |
|                 | 附加可预订可视化软件许可证名称 | U-OS-CODESYS-VISU-M   |
|                 | 可用数据点数最大值       | 2048 个数据点   |
|                 | 附加可预订可视化软件许可证名称 | U-OS-CODESYS-VISU-L   |
|                 | 可用数据点数最大值       | 4096 个数据点   |
|                 | 附加可预订可视化软件许可证名称 | U-OS-CODESYS-VISU-XL  |
|                 | 可用数据点数最大值       | 8192 个数据点   |
| 通讯软件许可证         | 附加可预订可视化软件许可证名称 | U-OS-CODESYS-VISU-XXL   |
|                 | 可用数据点数最大值       | 无限数据点   |
|                 | 包含的通信软件许可证名称    | CODESYS-Communication S   |
|                 | 可用数据点数最大值       | 512 个数据点  |
|                 | 附加可预订通信软件许可证名称  | U-OS-CODESYS-Communication M  |
| 可选的基于以太网的现场总线实例 | 可用数据点数最大值       | 4096 个数据点   |
|                 | 附加可预订通信软件许可证名称  | U-OS-CODESYS-Communication XXL  |
|                 | 可用数据点数最大值       | 无限数据点   |
|                 | 基于以太网的现场总线协议实例  | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter  |
|                 | 支持实例最大数目        | 1   |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000809    | ETIM 9.0    | EC000809    |
| ETIM 10.0   | EC000809    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 |             |             |