

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

版本	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 标签卷
订货号	2931840000
类型	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
数量	1 items

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	288 mm	深度 (英寸)	11.3386 inch
高度	460 mm	高度 (英寸)	18.1102 inch
宽度	252 mm	宽度 (英寸)	9.9212 inch
净重	10000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

标记系统

标记号类型	MultiMark, 标签卷	打印工艺	热转印
接口	USB 2.0, Ethernet	软件	M-Print® PRO
电源电压	100...240 V AC	操作系统	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
打印速度	max. 150 mm/s	最大打印分辨率	300 DPI
发货时已含附件	电源电缆, USB 电缆, UK 插头, 美式插头, M-Print 软件® PRO, 打印机驱动, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, RIBBON MM 110/360 SW 墨带, 手册, 打印墨辊, 压力滚轮, W-LAN stick		

分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件**墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本
订货号	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 110/300 WS	版本
订货号	2918800000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 84/300 WS	版本
订货号	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

THM MULTIMARK PLUS R

通用订货数据

类型 MULTIMARK R-FIX

版本

订货号 [2931850000](#)

GTIN (EAN) 4099986669888

数量 1 ST