

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



自动化机器有助于优化压接过程。

自动化机器可以针对导线材料进行自动处理，帮助战略伙伴实现“安装时间的优化”。魏德米勒自动化机器操作灵活和功能可靠。

魏德米勒提供种类广泛的自动化机器，为线缆处理和加工提供专业而合理的解决方案。

通用订货数据

版本	自动化机器, 压接机器
订货号	3032890000
类型	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
数量	1 items

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
高度	220 mm	高度 (英寸)	8.6614 inch
宽度	190 mm	宽度 (英寸)	7.4803 inch
净重	9000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

压接机

驱动	电气	脉冲时间	约 1 s
管状端头 最大横截面	6 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
压接范围, 最大	6 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
压接长度	12 mm	耗材	带塑料套, 不带塑料套, 松散电缆端头, 适用于散件绝缘电缆接头
电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	拔插长度	38 mm
压接范围	0.5 - 6.00 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件/替换零件

通用订货数据

类型	ADAPTER PCV HTO	版本
订货号	3064900000	自动化机器, 压接机器
GTIN (EAN)	4099987058353	
数量	1 ST	

配件 / 替换零件



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	EINSATZPAAR PZ 16E	版本
订货号	9012640000	16mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190114831	
数量	1 ST	
类型	EINSATZPAAR PZ 6/5	版本
订货号	9011620000	6mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4008190207939	
数量	1 ST	
类型	ERTE ES PZ ZH 16	版本
订货号	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
数量	1 ST	

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件/替换零件

通用订货数据

类型	STORAGEBOX PCV	版本
订货号	3043810000	自动化机器, 压接机器
GTIN (EAN)	4099987017084	
数量	1 ST	
类型	ADAPTER PCV HTO	版本
订货号	3064900000	自动化机器, 压接机器
GTIN (EAN)	4099987058353	
数量	1 ST	

配件 / 替换零件



- 用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳
- 自锁机构保证了压接的质量
 - 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	EINSATZPAAR PZ 16E	版本
订货号	9012640000	16mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190114831	
数量	1 ST	
类型	EINSATZPAAR PZ 6/5	版本
订货号	9011620000	6mm², 梯形
GTIN (EAN)	4008190207939	
数量	1 ST	
类型	ERTE ES PZ ZH 16	版本
订货号	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
数量	1 ST	

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件/替换零件

通用订货数据

类型	STORAGEBOX PCV	版本	
订货号	3043810000	自动化机器, 压接机器	
GTIN (EAN)	4099987017084		
数量	1 ST		