

## CH-W-S-A22-P7.5-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品不再可用。



应对各项挑战的智能充电解决方案 - 智能且可联网的电动车辆充电盒系列 AC SMART。适用于个人用途和商业用途中的任何应用场景：从集成到小型供电网络中作为单一充电点承担单次充电，到在整个充电园区的复杂管理系统。

三款基于平台的功能产品：ECO、VALUE 和 ADVANCED 能够覆盖大多数使用场景，且能够利用标准话接口和通用配置选项，适配各种具体应用。

其所具备的众多智能功能，例如基于射频 ID 识别和移动应用程序的用户授权，可调充电电流、综合负荷和充电管理，以及自家光伏发电余量利用充电等，均使得 AC SMART 成为了一款十分通用且可自定义，以及高效且可持续的充电解决方案产品。

## 通用订货数据

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 版本         | Wallbox, 配有 7.5 m 连接电缆和 2 型插头. 移动应用程序, RFID/NFC, 自动充电 |
| 订货号        | <a href="#">2911300000</a>                            |
| 类型         | CH-W-S-A22-P7.5-A                                     |
| GTIN (EAN) | 4099986532274                                         |
| 数量         | 1 items                                               |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                              |
| 有效期        | 2025-04-16T00:00:00+02:00                             |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 167 mm | 深度 (英寸) | 6.5748 inch  |
| 高度 | 439 mm | 高度 (英寸) | 17.2834 inch |
| 宽度 | 273 mm | 宽度 (英寸) | 10.748 inch  |
| 净重 | 7893 g |         |              |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...70 °C | 工作温度 | -30 °C...50 °C |
|------|----------------|------|----------------|

## 环保产品合规

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                                                        |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl                                                    |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP             | dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f                           |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002883    | ETIM 9.0    | EC002883    |
| ETIM 10.0   | EC002883    | ECLASS 14.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-01 |             |             |



Surge protection boxes

通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">8000104168</a> | 交流电压版本, 辅助和告警触点, 电涌保护器 II, TN-C-S, TN-S, IT 带 N, IT |
| GTIN (EAN) | 4099986573475              | 无 N, TT                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                                     |