

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



借助 PrintJet CONNECT，我们开发了一款能够完全满足此类需求的高性能喷墨打印机。此外，PrintJet MINI 为小批量打印任务提供了简约的解决方案，非常适合注重灵活性和精准度的用户。两款设备均隶属于 Weidmüller 标记系统，确保实现最高效率。

通用订货数据

版本	标记号产品, 喷墨, 600 DPI, MultiCard
订货号	3049980000
类型	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
数量	1 items

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

高度	190 mm	高度 (英寸)	7.4803 inch
宽度	330 mm	宽度 (英寸)	12.9921 inch
长度	540 mm	长度 (英寸)	21.2598 inch
净重	8500 g		

温度

环境温度	18 °C...30 °C	湿度	10...80% (无凝结)
------	---------------	----	----------------

标记系统

标记号类型	MultiCard	燃料系统	墨盒
进料	手动组装	打印工艺	喷墨
接口	USB, LAN	软件	M-Print® PRO
型号	PrintJet	电源电压	100...240 V AC
操作系统	Windows 10, Windows 11	打印机驱动	Windows 10, Windows 11
打印速度	About 1.5 minutes per MultiCard	最大打印分辨率	600 DPI
蓄电池操作	不	Download	M-Print PRO
发货时已含附件	电源 (100-240 V AC / 5060 Hz), 以太网电缆, 欧式插头, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, 快速入门指南, UK 插头, USB 电缆, 电源 (100-240 V AC / 50-60 Hz), 中国插头, 墨盒	应用/制造商	Weidmueller

分类



ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com


PrintJet MINI



通用订货数据

类型	PJM INK K	版本
订货号	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
数量	1 ST	
类型	PJM WASTE PAD	版本
订货号	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
数量	1 ST	

M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品-打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览: 在设计阶段就可以查看预览图, WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	M-PRINT PRO	版本	
订货号	1905490000	标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件	
GTIN (EAN)	4032248526291		
数量	1 ST		

PrintJet MINI



通用订货数据

类型	PJ MINI CASE	版本	
订货号	3109810000		
GTIN (EAN)	4099987 188 142		
数量	1 ST		