

**CXI CCP 8P BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



用于 CUBESERIES CRI 插座的横联件。

- 带红色和蓝色塑料的型号，用于电位编码 用于直插式插座的型号：

- 线圈 A1 和 A2 的 8 插针横联件
- 2 插针跨接线，用于连接相邻插座
- 2 插针跨接线，用于连接一个插座内的输出端通道 螺丝

插座版本：

- 8 插针横联件，用于连接相邻插座

**通用订货数据**

版本	CUBESERIES, 横联
订货号	<a href="#">3052700000</a>
类型	CXI CCP 8P BL
GTIN (EAN)	4099987022507
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 6 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

横截面数据

额定电流	10 A	绝缘	是
触摸安全保护	是	颜色编码	蓝色
横联端子数量	8	回路数	8
安装方式	插入的	类型	可以按长度修剪

额定数据UL

额定电流 (UL) 10 A


基本信息

类型 可以按长度修剪 颜色编码 蓝色

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

应用举例



Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**



CXI CCP 8P BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



系统配件  
 种类横幅, 可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

通用订货数据

类型	UR20-EBK-ACC	版本	
订货号	<a href="#">1346610000</a>	固定块,	
GTIN (EAN)	4050118151596		
数量	5 ST		

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准, 切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层, 电压最高可达 1.000 V。

通用订货数据

类型	KT 8	版本	
订货号	<a href="#">9002650000</a>	断线工具, 单手操作式切割工具	
GTIN (EAN)	4008190020163		
数量	1 ST		