数据信息页

HDC 06B TOS 1M25G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项:ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc,简化了安装维护流程,有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用,并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP55, 插头外壳, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	3139940000
类型	HDC 06B TOS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382304
数量	1 items

HDC 06B TOS 1M25G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

_	-	u	ч	١.
Е	8		и	7
-	н	-1	ш	a i

MAMID 认证

IECEX ATEX

尺寸和重量			
	<u>'</u>		<u>'</u>
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	449 g		
温度			
环境温度	-20 °C40 °C	温度限值	-20 °C 80 °C
通用参数			
机主河口	선기 시 호	⇔ ₩□→	
外壳设计 2.4	插头外壳 V-0	_ 安装尺寸	3
阻燃等级符合 UL 94			灰色
表面处理	粉末涂层	<u></u> 퓇号 PC	插头
不含卤素	false IP55	<u>BG</u>	3
防护等级	1755		
尺寸			
宽度	58 mm		
额定数据 IECEx/ATEX			
IECEX 证书号	TUEV24ATEX9197X	ATEX 证书号	IECEXTUR24.0077X
	TOEVZTATEAGTOTA	<u> </u>	IEGENTOTIZ-4.5077X
<u> </u>			
安装尺寸	3	表面处理	粉末涂层
BG	3		1001
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0	EC000437 EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		27-44-02-02
LCLASS 10.0	Z1-44-UZ-UZ		

目录日期/图纸 2



HDC 06B TOS 1M25G ATEX




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 06B TOS 1M25G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 3 (06B)



可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项:ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc,简化了安装维护流程,有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用,并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

类型	HDC 06B SS 1M25G ATEX	版本
订货号	3139850000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP55, 插座外壳, 压线框联接, 标准
GTIN (EAN)	4099987382212	
数量	1 ST	
类型	HDC 06B AS ATEX	版本
类型 订货号	HDC 06B AS ATEX 3139900000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: 背部:IP20, 穿体式插座外壳, 压线