Foglio dati

ADP 10 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Profilo di copertura, RS 100 trasparente, Larghezza: 2000 mm
N. d'ordine	1386220000
Tipo	ADP 10 S
GTIN (EAN)	4099987167062
CPZ	1 M

Foglio dati

ADP 10 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	24 mm	Profondità (pollici)	0.9449 inch
Posizione verticale	73 mm	Altezza (pollici)	2.874 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	433 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Superficie	non trattato
Materiale di base	PVC		

Dati generali

Colori	trasparente	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	-		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali: TS di montaggio senza copertura: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 24 / 69 / 99 mm Dimensioni del circuito stampato spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 100 (+0,5) mm Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Dimensione della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato - 1 mm Esempio: lunghezza del circuito stampato 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm"

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		