

IE-FC-IP-PWB/1DP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | FrontCom, 隔板, 不带屏蔽 |
| 订货号 | 3042060000 |
| 类型 | IE-FC-IP-PWB/1DP |
| GTIN (EAN) | 4099987014007 |
| 数量 | 1 items |

IE-FC-IP-PWB/1DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 19.5 mm | 高度 (英寸) | 0.7677 inch |
| 宽度 | 51.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.0276 inch |
| 长度 | 90.5 mm | 长度 (英寸) | 3.563 inch |
| 净重 | 21.96 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
|------|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

基本信息

| | | | |
|------|----------|----|----------|
| 产品型号 | 隔板, 不带屏蔽 | 材料 | 聚碳酸酯(PC) |
|------|----------|----|----------|

插芯

| | | | |
|------------------|---|--------|---|
| 信号插芯 DisplayPort | 1 | 大号电源插芯 | 1 |
|------------------|---|--------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

尺寸图

