

## TCB INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

### 通用订货数据

订货号	3155240000
类型	<a href="#">TCB INL THIRD 1</a>
GTIN (EAN)	4099987654630
数量	1 items

**TCB INL THIRD 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**尺寸和重量**

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	390 mm	高度 (英寸)	15.3543 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
直径	0 mm	净重	952.76 g

**PW6 技术数据**

物品描述	泡沫嵌体, 大型通用, 未装配		
------	-----------------	--	--

**工具箱**

组装零件	使用工具
------	------

**类别**

直径	0 mm
----	------

**分类**

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX 16	版本
订货号	<a href="#">9005610000</a>	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190183875	
数量	1 ST	

Crimping tools



- 用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳
- 自锁机构保证了压接的质量
  - 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 16	版本
订货号	<a href="#">9012600000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190035440	
数量	1 ST	

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准, 切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层, 电压最高可达 1,000 V。

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KT 8	版本
订货号	<a href="#">9002650000</a>	断线工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

工具




- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

类型	CST	版本
订货号	<a href="#">9030500000</a>	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190062293	
数量	1 ST	

配件 / 替换零件



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

类型	MEKA BR CST	版本
订货号	<a href="#">9032010000</a>	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190135928	
数量	1 ST	
类型	MEKA BL CST	版本
订货号	<a href="#">9032020000</a>	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190153236	
数量	1 ST	
类型	MEKA RT CST	版本
订货号	<a href="#">9032040000</a>	附件, 工具箱
GTIN (EAN)	4008190004644	
数量	1 ST	