

CXI LABEL FLAP S



通用订货数据

版本	CUBESERIES, 标签
订货号	3169130000
类型	CXI LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828048
数量	100 items

CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	10.3 mm	高度 (英寸)	0.4055 inch
宽度	15.9 mm	宽度 (英寸)	0.626 inch
净重	0.01 g		

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

类型 插拔式 颜色编码 白色

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		


CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

白色



THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。可采用不同材料，且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

通用订货数据

类型	THM MT30X 12/6 WS	版本
订货号	2466760000	THM, 设备标识牌, 6 x 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118480887	
数量	1 ST	

黄色




THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。可采用不同材料，且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

通用订货数据

类型	THM MT30X 12/6 GE	版本
订货号	1391390000	THM, 设备标识牌, 6 x 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118191523	
数量	1 ST	

LM MT300 12X6



- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

通用订货数据

类型	LM MT300 12/6 GE	版本
订货号	1882910000	LaserMark, 设备标识牌, 6 x 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248487004	
数量	10 ST	