

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------------|
| 订货号 | 3182080000 |
| 类型 | TCB INL BIG 1 BASE |
| GTIN (EAN) | 4099987917650 |
| 数量 | 1 items |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|--------------|
| 深 | 50 mm | 深度 (英寸) | 1.9685 inch |
| 高度 | 390 mm | 高度 (英寸) | 15.3543 inch |
| 宽度 | 560 mm | 宽度 (英寸) | 22.0472 inch |
| 直径 | 0 mm | 净重 | 2365.44 g |

PW6 技术数据

| | |
|------|------------|
| 物品描述 | 泡沫嵌体, 大型通用 |
|------|------------|

工具箱

| | |
|------|------|
| 组装零件 | 使用工具 |
|------|------|

类别

| | |
|----|------|
| 直径 | 0 mm |
|----|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ETIM 10.0 | EC011819 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 | | |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------|--|
| 类型 | AM 16 | 版本 | |
| 订货号 | 9204190000 | 工具, 剥线工具 | |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头, 端子针脚, 并联和串联连接器, 插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | CTI 6 | 版本 | |
| 订货号 | 9006120000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接 | |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

测量仪器



魏德米勒生产的精密工具经久耐用, 在全球被广泛使用。
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务, 通过技术检测方法来自
保证工具的功能和质量。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 类型 | FLEXIMET 5 M | 版本 | |
| 订货号 | 2534210000 | Measuring tape | |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘电话钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| 类型 | FRZ S 200 | 版本 | |
| 订货号 | 9046380000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248357697 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 类型 | KT 8 | 版本 | |
| 订货号 | 9002650000 | 断线工具, 单手操作式切割工具 | |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | PZ 6 ROTO L | 版本 | |
| 订货号 | 1444050000 | 压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm ² , 6mm ² , 梯形 | |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

弯头一字螺丝刀



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | SD TO 0,6X3,0 | 版本 | |
| 订货号 | 2749560000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 刀片长度: 70 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118895889 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 类型 | STRIPAX | 版本 | |
| 订货号 | 9005000000 | 工具, 剥线及切割工具 | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

电动对角钳



如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

TCB INL BIG 1 BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| 类型 | SUPER CUT | 版本 | |
| 订货号 | 9205150000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248698950 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

集成断线功能的螺丝刀“Swifty® CS”

Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能，用于切割和剥离铜导线，适用于最大 1.5 mm² 的单股硬导线和 2.5 mm² 的多股软导线。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| 类型 | SWIFTY CS SET | 版本 | |
| 订货号 | 9006060000 | 断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具 | |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | | |
| 数量 | 1 ST | | |