

HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	模块, 1000 V, 76 A, 回路数: 1, PUSH IN, 插针式, 所需插槽数: 1
订货号	3193690000
类型	HDC MHP 1 76 MP
GTIN (EAN)	4099987981057
数量	1 items

HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	54.5 mm	高度 (英寸)	2.1457 inch
宽度	14.6 mm	宽度 (英寸)	0.5748 inch
净重	19 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	10 ¹² Ω	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	1000 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	76 A
符合 EN 45545-2 危险等级的要求集	R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3)	所需插槽数	1

安全接地数据

PE 连接类型 PUSH IN 联接

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	额定连接下的裸线长度	20 mm
联接类型	PUSH IN	导线最小压接面积 AWG	AWG 6
最大压接面积	16 mm ²	最小压接面积	2.5 mm ²

电源连接


根据导线直径确定的拧紧力矩最大值	最小压接面积	2.5 mm ²
	最大压接面积	16 mm ²
根据电缆直径确定的剥离长度	电缆直径, 最小值	9.5 mm
	电缆直径, 最大值	9.5 mm
	电缆直径, 最小值	9.5 mm
	电缆直径, 最大值	9.5 mm
	剥线长度	20.00 mm

分类


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

图纸


图纸



电流温度曲线



电流温度曲线



HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

标准型



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	框架
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	框架
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	框架
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	框架
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	框架
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	框架
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	框架
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	框架
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	


HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	框架
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	框架
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	框架
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

带短导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本
订货号	2736940000	框架
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2736950000	框架
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	框架	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		

带短导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2736930000	框架	
GTIN (EAN)	4050118822298		
数量	1 ST		

带长导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	框架	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		

HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	框架
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	框架
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	框架
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

带长导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	框架
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	框架
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	


HDC MHP 1 76 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销




简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B BA	版本	
订货号	2736900000	框架	
GTIN (EAN)	4050118822267		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGS 10B CA	版本	
订货号	2736920000	框架	
GTIN (EAN)	4050118822281		
数量	1 ST		

带长导销



简便

创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736980000	框架	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		