Foglio dati

SDIL 0,6X3,5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
N. d'ordine	2749140000
Tipo	SDIL 0,6X3,5X100
GTIN (EAN)	4050118895445
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-02-28T00:00:00+01:00

Foglio dati

SDIL 0,6X3,5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	

Dimensioni e pesi

Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Diametro	3.5 mm	Peso netto	34.32 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciaviti isolati VDE con punte a lama 0,6x3,5x100	Versione	diritto

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	3.5 mm	Spessore della lama (A)	0.6 mm
Forma	Spaccato	Lunghezza della lama	100 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		