Foglio dati

SDIL 0,8X4,0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
N. d'ordine	2749150000
Tipo	SDIL 0,8X4,0X100
GTIN (EAN)	4050118895452
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-28T00:00:00+01:00

Foglio dati

SDIL 0,8X4,0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Diametro	4 mm	Peso netto	67 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cacciaviti isolati VDE con punte a lama 0,8x4,0x100	Versione	diritto

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Larghezza della lama (B)	4 mm	Spessore della lama (A)	0.8 mm
Forma	Spaccato	Lunghezza della lama	100 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		