Foglio dati

RC F P3 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I connettori circolari con sistema a scatto consentono una connessione rapida con una classe di protezione elevata. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2891820000
Tipo	RC F P3 C
GTIN (EAN)	4064675881247

Foglio dati

RC F P3 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E307231

Dimensioni e pesi

Diametro	20 mm	Peso netto	0.02 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	Morsetto a leva, SNAP IN	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.25 mm²	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Genere di contatto	Femmina	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	Plastica	Sezione di collegamento, max.	4 mm²
Sezione di collegamento, min.	0.5 mm²		

Dati generali

Numero di poli	3	Filettatura del collegamento	M20
Tipo di collegamento	Morsetto a leva, SNAP IN	Materiale base della custodia	PA 66

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		