Foglio dati

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3128430000
Tipo	ELS 8.5/34 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301787
CPZ	2500 Pieza

Foglio dati

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.14 mm	Profondità (pollici)	0.0055 inch
Posizione verticale	34 mm	Altezza (pollici)	1.3386 inch
Larghezza	8.5 mm	Larghezza (pollici)	0.3346 inch
Peso netto	0.08 g		

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Versione	esente da alogeni
Larghezza	8.5 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogeni	No
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
Numero per rotolo	3000		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		